



KH 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Bestell-Nr.	600763500
EAN-Code	4007430331724
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	7.1 J
Max. Schlagzahl	2800 /min
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	40 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	105 mm
Leerlaufdrehzahl	620 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Spannhalsdurchmesser	61 mm
Gewicht ohne Netzkabel	7.1 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeuginsteckende, Kunststoffkoffer