



MKS 18 LTX 58

- Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
- Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.
- Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung
- Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl
- Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeinstellung nach mm- und Inch-Skala
- Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 sek)
- Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	600771840
EAN-Code	4061792000544

Akkuspannung	18 V
Schnittiefe einstellbar	0 - 58 mm
Max. Schnittiefe bei 90°	58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg
Gewicht mit Akkupack	3.7 kg

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschienenadapter, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät