



FP 18 LTX

- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
- Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
- Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
- Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600789850
EAN-Code	4061792223479

Akkuspannung	18 V
Aufnahmegröße	400 g
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht ohne Akkupack	4 kg
Gewicht mit Akkupack	4.4 kg

Lieferumfang

LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät