



KHA 36 LTX mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Bestell-Nr.	600795650
EAN-Code	4007430267030
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	2 x 5.2 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	3.1 J
Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	3.5 kg
Gewicht mit Akkupack	4.9 kg

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED", Kunststoffkoffer