



KHA 36-18 LTX 32 mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600796840
EAN-Code	4007430318053
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	3.1 J
Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	3.8 kg
Gewicht mit Akkupack	5.1 kg

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät