



HK 18 LTX 20

- Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute
- Zum Heißkleben von nahezu allen Werkstoffen, auch von hitzeempfindlichen Materialien dank zweiter Temperaturstufe mit 130°C
- Für Klebesticks mit Ø 11 mm, auch für "Low Melt"-Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur
- Optimale, zügige Verarbeitung des Klebers durch konstante Temperatur
- Hohe Akkuleistung von bis zu 13 Klebesticks bei höchster Temperaturstufe (Li-Power Akkupack 18 V/2 Ah)
- Präzise, auswechselbare Düse und großer, ergonomischer Vorschubschalter für exaktes Dosieren
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
- Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss
- Sicheres seitliches Ablegen oder Abstellen auf dem Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600797850
EAN-Code	4061792244887

Art des Akkupacks	Li-Power / LiHD
Akkuspannung	18 V
Max. Klebeleistung	20 g/min
Verarbeitungstemperatur	200 / 130 °C
Aufheizzeit	1 min
Klebestick-Ø	11 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg
Gewicht mit Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang

Langdüse Ø 2,8 mm, 5 Klebesticks transparent, ohne Akkupack, ohne Ladegerät