



## KS 55

- Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Bestell-Nr.	600855000
EAN-Code	4007430230409
Nennaufnahmeleistung	1200 W
Abgabeleistung	670 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Schwenkbereich von/bis	0 / + 47 °
Leerlaufdrehzahl	5600 /min
Drehzahl bei Nennlast	4400 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	47 m/s
Drehmoment	5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	4 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel