



KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	600878500
EAN-Code	4007430306609
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	3.2 J
Max. Schlagzahl	4400 /min
Nennaufnahmeleistung	880 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	32 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast	870 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3.1 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L