



KS 55 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

| Bestell-Nr. | 600955500 |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4007430230447 |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Abgabeleistung | 670 W |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 55 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 39 mm |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene | 50 mm |
| Sägeblatt-Ø x Bohrung | 160 x 20 mm |
| Schwenkbereich von/bis | 0 / + 47 ° |
| Leerlaufdrehzahl | 5600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 4400 /min |
| Max. Schnittgeschwindigkeit | 47 m/s |
| Drehmoment | 5 Nm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer