



PowerMaxx BS 12 Mobile Werkstatt Mobile Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Bestell-Nr.	601036870
EAN-Code	4007430337818
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	17 Nm
Max. Drehmoment hart	40 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	18 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1400 / min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.84 kg
Gewicht mit Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set