



KS 66 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

Bestell-Nr.	60106600
EAN-Code	4061792007475
Nennaufnahmeleistung	1500 W
Abgabeleistung	840 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	47 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Schwenkbereich von/bis	0 / + 47 °
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Drehzahl bei Nennlast	3800 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	50 m/s
Gewicht ohne Netzkabel	4.9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelschlag, Sechskantschlüssel