



KS 85 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

Bestell-Nr.	601085500
EAN-Code	4061792185050
Nennaufnahmeleistung	2000 W
Abgabeleistung	1100 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	65 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	80 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Schwenkbereich von/bis	0 / + 48 °
Leerlaufdrehzahl	4500 /min
Drehzahl bei Nennlast	3800 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	55 m/s
Gewicht ohne Netzkabel	8.4 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer