



STEB 100 Quick

- Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Bestell-Nr.	601110500
EAN-Code	4061792226296
Nennaufnahmeleistung	710 W
Abgabeleistung	470 W
Schnitttiefe Holz	100 mm
Schnitttiefe NE-Metall	25 mm
Schnitttiefe Stahlblech	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1000 - 3100 /min
Sägeblattthub	22 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.1 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel