



PowerMaxx SSD 12 BL

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	601115500
EAN-Code	4061792003743

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Schraubengröße	M14
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 /min
Max. Schlagzahl	4000 /min
Max. Drehmoment	140 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	2
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack	0.77 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg

Lieferumfang

Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118