



## PowerMaxx SSD 12 BL

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	601115800
EAN-Code	4061792003750
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Schraubengröße	M14
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 /min
Max. Schlagzahl	4000 /min
Max. Drehmoment	140 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	2
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack	0.77 kg
Gewicht mit Akkupack	1.1 kg

### Lieferumfang

Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", Kunststoffkoffer, metaBOX 118