



SPA 1200

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L
- Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
- Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

Bestell-Nr.	601205000
EAN-Code	4007430210265
Abmessungen	830 x 450 x 1600 mm
Max. Unterdruck	1600 Pa
Max. Volumenstrom	900 m ³ /h
Filterfläche	1 m ²
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Spänesackvolumen	65 l
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	0.55 kW
Gewicht	22 kg
Kabellänge	3 m

Lieferumfang

Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadel filz, Spänefangsack