



## Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen
- Einfaches Tragen und platzsparende Lagerung dank klappbarem Griff und geringen Maßen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit auch beim Transport
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr.	601501000
EAN-Code	4061792174061
Ansaugleistung	160 l/min
Füllleistung	65 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	0.9 kW
Max. Drehzahl	3500 /min
Kesselgröße	6 l
Schalldruckpegel (LpA)	82 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	94 dB(A)
Abmessungen	340 x 300 x 290 mm
Gewicht	8.4 kg
Kabellänge	1.5 m

### Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung