



Power 160-5 18 LTX BL OF

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Zweiter Akkupack direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601521850
EAN-Code	4061792152816
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Ansaugleistung	120 l/min
Füllleistung	70 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	60 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	0.7 kW
Max. Drehzahl	2760 /min
Kesselgröße	5 l
Schalldruckpegel (LpA)	69.4 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	92 dB(A)
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht ohne Akkupack	8.7 kg
Gewicht mit Akkupack	9.1 kg

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, ohne Akkupack, ohne Ladegerät