



Power 180-5 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Bestell-Nr. EAN-Code	601531000 4007430244406
Ansaugleistung	160 l/min
Füllleistung	90 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1.1 kW
Max. Drehzahl	2850 /min
Kesselgröße	5 l
Schalldruckpegel (LpA)	82 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Abmessungen	370 x 395 x 286 mm
Gewicht	16 kg
Kabellänge	2.4 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung