



Basic 250-24 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr. EAN-Code	601532000 4007430244413
Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	2850 /min
Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel (LpA)	82 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Abmessungen	620 x 340 x 580 mm
Gewicht	24 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung