



Mega 400-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr.	60153600
EAN-Code	4007430244451
Ansaugleistung	400 l/min
Füllleistung	300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	2.2 kW
Max. Drehzahl	1050 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	93 dB(A)
Abmessungen	1050 x 410 x 817 mm
Gewicht	73 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

3 Universal-Kupplungen