



Mega 350-100 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr.	601539000
EAN-Code	4007430244765
Ansaugleistung	320 l/min
Füllleistung	250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	2.2 kW
Max. Drehzahl	1350 /min
Kesselgröße	90 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	93 dB(A)
Abmessungen	1000 x 410 x 900 mm
Gewicht	69 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

3 Universal-Kupplungen