



Mega 520-200 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr.	601541000
EAN-Code	4007430244789
Ansaugleistung	490 l/min
Füllleistung	370 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	320 l/min
Max. Druck	10 bar
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	3 kW
Max. Drehzahl	1300 /min
Kesselgröße	200 l
Schalldruckpegel (LpA)	89 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Abmessungen	1500 x 450 x 960 mm
Gewicht	131 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

3 Universal-Kupplungen