



Power 250-10 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Bestell-Nr.	601544000
EAN-Code	4007430244857

Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	2850 /min
Kesselgröße	10 l
Schalldruckpegel (LpA)	84 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Abmessungen	470 x 480 x 348 mm
Gewicht	24 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

2 Universal-Schnellkupplungen