



DSSW 930-1/2"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Bestell-Nr.	601549000
EAN-Code	4007430244987

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	9 l/s
Vierkantaufnahme	1/2"
Max. Drehmoment	650 Nm
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1.8 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen