



DSSW 1690-3/4"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Bestell-Nr.	601550000
EAN-Code	4007430244994
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	10.5 l/s
Vierkantaufnahme	3/4"
Max. Drehmoment	1100 Nm
Max. Lösemoment	1690 Nm
Gewicht	3.5 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 3/8", ARO/Orion Stecknippel 3/8", ISO Stecknippel 3/8", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen