



DG 700

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung

Bestell-Nr.	601554000
EAN-Code	4007430245557
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	600 l/min
Max. Drehzahl	22000 /min
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht	0.83 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Spannzange 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen