



## DG 700 L

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Lange Spindel für bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601555000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430245670</b>
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	600 l/min
Max. Drehzahl	22000 /min
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht	1.3 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Spannanzange 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen