



DBF 457

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung
- Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet

Bestell-Nr.	601559000
EAN-Code	4007430245816

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	400 l/min
Schleifbandbreite	13 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m/s
Nutzlänge Schleifbandarm	90 mm
Gewicht	1.5 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schleifband (13x457 mm; P120), Vliesband (13x457 mm; mittel), Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen