



DMH 290 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
- Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen
- Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Bestell-Nr.	601561500
EAN-Code	4007430245878
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	330 l/min
Werkzeugaufnahme	Sechskantschaft 10 mm
Schlagzahl	2900 /min
Gewicht	1.7 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen