



DKNG 40/50

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten usw.
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Wechsel zwischen Heftklammern und Stauchkopfnägeln ohne Umbau möglich
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Bestell-Nr.	601562500
EAN-Code	4007430245885
Nageltyp	SKN
Nagellänge	15 - 50 mm
Klammertyp	90 + ES
Klammerlänge	15 - 40 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0.66 l
Gewicht	1.1 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer