



## DKG 80/16

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601564500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430245953</b>
Klammertyp	80
Klammerlänge	4 - 16 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0.34 l
Gewicht	0.78 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer