



## DSN 50

- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Ablufführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Bestell-Nr.	601568500
EAN-Code	4007430245991

Nageltyp	SKN
Nagellänge	15 - 50 mm
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Luftbedarf pro Schlag	0.66 l
Gewicht	0.92 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer