



## FSP 600 HVLP

- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsenatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
- Düsenatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien

Bestell-Nr.	601577000
EAN-Code	4007430246127

Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l/min
Gewicht	0.7 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Filter, Düse Ø 1,3 mm, Reinigungsbürste, Montageschlüssel