



FSP 600 LVLP

- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
- Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien

Bestell-Nr.	601578000
EAN-Code	4007430246202

Arbeitsdruck	1.6 bar
--------------	---------

Luftbedarf	136 l/min
------------	-----------

Gewicht	0.7 kg
---------	--------

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Filter, Düse Ø 1,3 mm, Reinigungsbürste, Montageschlüssel