



DG 700-90

- Besonders leistungstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Winkelausführung zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Bestell-Nr.	601592000
EAN-Code	4007430335364
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	600 l/min
Max. Drehzahl	12000 /min
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Spannzanze 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen