



RM 36-18 LTX BL 46

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 7 Stufen
- Einfaches Lenken und Spurhalten durch Leichtlaufräder und höhenverstellbaren Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
- Robust und langlebig dank Metaldeck und hochwertigem Sichelmesser
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel
- Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601606850
EAN-Code	4061792176690
Akkuspannung	18 V
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm
Schnitthöhenstufen	7
Fangsackvolumen	55 l
Leerlaufdrehzahl	2800 /min
Max. Drehzahl	3400 /min
Gewicht ohne Akkupack	24.5 kg
Gewicht mit Akkupack	25.4 kg

Lieferumfang

Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät