



## NIV 18 LTX BL 1.6

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- Hohe Vorschubkraft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
- Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
- Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
- Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch lieengebliebene Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	601614840
EAN-Code	4061792183308
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0.7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Hubzahl bei Leerlauf	660 - 2360 /min
Schnittgeschwindigkeit	1.2 - 2.6 m/min
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

### Lieferumfang

Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät