



SCV 18 LTX BL 1.6

- Sehr handliche und wendige Akku-Bleischere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm
- Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
- Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
- Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
- Wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität
- Maximale Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601615840
EAN-Code	4061792183339
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1.2 mm
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0.7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2 mm
Hubzahl bei Leerlauf	1350 - 4840 /min
Schnittgeschwindigkeit	7 m/min
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.4 kg
Gewicht mit Akkupack	1.8 kg

Lieferumfang

2 Wendemesser, Fühlerlehre, 2 Sechskantschlüssel, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät