



KHE 2645

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Bestell-Nr.	601710500
EAN-Code	4061792213203
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	2.9 J
Max. Schlagzahl	4300 /min
Nennaufnahmeleistung	850 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	26 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	82 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast	850 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer