



## KH 18 LTX 24

- Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	601712510
EAN-Code	4061792218260
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg

### Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L