



KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA mit integrierter Staubabsaugung und Metabo-Quick-Wechselfutter

- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601715930
EAN-Code	4061792218642
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	3 J
Max. Schlagzahl	4470 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	82 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	4.5 kg

Lieferumfang

Integrierte Staubabsaugung ISA 28, Austausch-Absaugkopf, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 185 XL