



PowerMaxx BS BL

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladestandes

Bestell-Nr.	601721500
EAN-Code	4061792217836
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	38 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	32 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1500 / min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.7 kg
Gewicht mit Akkupack	0.9 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer