



## HS 18 LTX BL 55

- Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt
- Starker Brushless-Motor für maximale Schnittleistung und lange Akkulaufzeit
- Hocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
- Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalldrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
- Metabo VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung für gesundheitsschonendes Arbeiten im Dauerbetrieb
- Zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion und LED-Kontrollanzeigen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Robust im Einsatz durch Magnesium-Getriebegehäuse und geschützte Position des Akkupacks
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	601722850
EAN-Code	4061792228436
Akkuspannung	18 V
Messerlänge	55 cm
Schnittlänge	50 cm
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittzahl bei Leerlauf	3400 /min
Gewicht ohne Akkupack	4 kg
Gewicht mit Akkupack	4.4 kg

### Lieferumfang

Messerschutzköcher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät