



KHE 2845

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

| Bestell-Nr. | 601739500 |
|----------------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4061792227958 |
| Max. Einzelschlagenergie (EP-TA) | 3 J |
| Max. Schlagzahl | 4400 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 880 W |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 28 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 82 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 850 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Spannhalsdurchmesser | 50 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.9 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer