



FM 500-6

- Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Mit umfangreichem Lieferumfang: Parallelanschlag, Kopierflansch und Rollenführung
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
- Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	601741000
EAN-Code	4061792243064

Max. Hubhöhe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	32000 /min
Nennaufnahmeleistung	500 W
Abgabeleistung	300 W
Drehzahl bei Nennlast	19000 /min
Spannbohrung der Spannanzuge	6 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
Kabellänge	2 m

Lieferumfang

2 Maulschlüssel, Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas