



## KFM 15-10 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601752500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430298379</b>

Leerlaufdrehzahl	7800 - 12200 /min
Nennaufnahmeleistung	1500 W
Abgabeleistung	810 W
Art der Kanten	Fase
Max. Fasenbreite 45°	14 mm
Max. Fasenhöhe 45°	10 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung	0.1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4.9 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, Stahlblech-Tragkasten