



CS 24-355 S

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°
- Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
- Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und reduzierten Anlaufstrom
- Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
- Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung

Bestell-Nr. EAN-Code	60178700 4061792211841
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25.4 mm
Leerlaufdrehzahl	3700 /min
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Max. Schnittkapazität Quadratrohr	120 x 120 mm
Max. Schnittkapazität Rechteckrohr	100 x 208 mm
Max. Schnittkapazität L-Profil	150 x 150 mm
Abmessungen der Grundplatte	456 x 256 mm
Transporthöhe	394 mm
Gewicht	16.8 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Sechskantschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe 355 mm