



## KS 18 LTX 57

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601857840</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430327345</b>

Akkuspannung	18 V
Schwenkbereich von/bis	± 0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	52 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4600 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	40 m/s
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg
Gewicht mit Akkupack	3.2 kg

### Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät