



## ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Bestell-Nr.	602015000
EAN-Code	4007430246721
Luftleistung max.	3600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Filterfläche	3000 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1250 W
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	3,5 m
Gewicht	9,6 kg
Kabellänge	7,5 m

### Lieferumfang

Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre (verchromt), Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung